



389303

Drehschalter, 2-polig Aus, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Duroplast

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Architektur

Steuer-/Bedienelement kurzer Drehgriff

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Glimmlampe

Schaltart/Variante 2-polig Aus