



LVZPSR150

Transformateur de Courant pour LV NH00 185mm 150/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	5 VA
-----------	------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	21 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	49.50 mm
Profondeur	30 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 75 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	150 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage	Système de jeu de barres
---------	--------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	150 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui