



LKG5003707030B

tehalit.LKG Kanał grzebieniowy PVC z pokrywą, 50x37mm, szary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	50 mm
Szerokość	35 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	4 mm
Szerokość gniazda/slotu	4 mm

Sprzęt

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
----------	--------------------------

Funkcje

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

Normy

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030

Architektura

Elastyczny	Nie
------------	-----

Konfiguracja

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak