



M66769001

LFH, T- en kruisstuk voor goot 60x90 mm, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	90 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Afbeeldingen | tekeningen

