



WH26441103C

**kallysto.trend encastré complet: Thermostat avec Display/230VAC Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
| Courant de commutation  | 8 A  |

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
| Tension nominale | 230 V       |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

**Dimensions**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 94 mm   |
| Largeur    | 94 mm   |
| Profondeur | 44.9 mm |

**Ecran**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Oui |
|------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de montage      | Pour fixation par vissage                                                                            |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                                                                    |
| Inscription          | Avec inscription                                                                                     |
| Fonction             | Avec verrouillage des boutons-poussoirs<br>Avec fonction protection contre le gel                    |
| Raccordement         | Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|