



HFD363

**Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsdrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	1000 V
--------------------------	--------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	366 W
---------------------------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

**Abmessungen**

Höhe	300 mm
Breite	364 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	122 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	414000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja