



HFD363

Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 630 A

Architektur

Polanzahl 3

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 1000 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 366 W

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH3

Abmessungen

Höhe 300 mm

Breite 364 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol 122 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 414000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja