



HFD340

**Schalter mit Sicherung 3polig 400 A / T2**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 400 A

**Architektur**

Polanzahl 3

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  800 V

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 172.20 W

**Sicherheit**

Schutzart IP IP00

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH2

**Abmessungen**

Höhe 240 mm

Breite 259 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol 57.40 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 263000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja