



REN004X



### Module d'appel 4 boutons poussoirs rond avec porte-nom LED

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Couleur                          | Acier inoxydable |
| Matériau                         | Métal            |
| Matériau bouton poussoir d'appel | Acier inoxydable |
| Finition                         | Mat              |

##### Dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensions | 120 x 120 mm |
| Hauteur    | 120 mm       |
| Largeur    | 120 mm       |

##### Raccordement

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Section du conducteur | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------|

##### Commandes et indicateurs

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de boutons d'appels | 4 |
|----------------------------|---|

##### Fonctions

|          |          |
|----------|----------|
| Fonction | Sonnerie |
|----------|----------|

##### Réglages

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nombre d'utilisateurs | 4 |
|-----------------------|---|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 55 °C |
|------------------------|-------------|