



KJ30AT

#### Zählersteckklemme Drehstrom 50A

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
-----------	------

###### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,15 W
---------------------------------------	--------

###### Architektur

Polart	4P
--------	----

###### Abmessungen

Höhe	42 mm
Breite	130 mm
Tiefe	32 mm

###### Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemme	25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	25 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter mit Aderendhülse	4 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	4 - 25 mm <sup>2</sup>
Tarifanschluss	Nein

###### Werkstoff

Transparent	Nein
-------------	------

###### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

###### Funktionen

Geeignet für flexible Aderkabel	Ja
---------------------------------	----

###### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----