



REN001X



Module d'appel 1 bouton poussoir rond avec porte-nom LED

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matériau	Métal
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Finition	Mat

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	1
-----------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------