



REN001X



1-voudige drukknopmodule, ronde knoppen, 2-draads, voor elcom.modesta

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	RVS
Materiaal	Metaal
Materiaal beltoetsen	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat

Afmetingen

Afmetingen	120 x 120 mm
Hoogte	120 mm
Breedte	120 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	1
-------------------	---

Functionies

Functie	Aanbellen
---------	-----------

Instellingen

Aantal gebruikers	1
-------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------