



REN002X



2-voudige drukknopmodule, ronde knoppen, 2-draads, voor elcom.modesta

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kleur                 | RVS    |
| Materiaal             | Metaal |
| Materiaal beltoetsen  | RVS    |
| Afwerking oppervlakte | Mat    |

##### Afmetingen

|            |              |
|------------|--------------|
| Afmetingen | 120 x 120 mm |
| Hoogte     | 120 mm       |
| Breedte    | 120 mm       |

##### Aansluiting

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Leidingdoorsnede | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------|

##### Bediening en signalering

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal beltoetsen | 2 |
|-------------------|---|

##### Functionies

|         |           |
|---------|-----------|
| Functie | Aanbellen |
|---------|-----------|

##### Instellingen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal gebruikers | 2 |
|-------------------|---|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|