



BRHP6517019016

tehalit.BRHP Kanał PC-ABS podstawa 65x170, biały, bezhalogenowy

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	170 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	6800 - 6800 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	20
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	40

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	-----------------------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak