



BRHP6517019016

Parapetní kanál BRHP bezhalogenový 65x170 mm, dopravní bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	65 mm
Šířka	170 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	6800 - 6800 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	20
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	40

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
--	----------------------------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano