



FWU73S1

Feldverteiler UP 252PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1107x815x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	21
---------------------	----

Anzahl Reihen	21
---------------	----

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	252
---------------	-----

Abmessungen

Höhe	1153 mm
------	---------

Breite	853 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	1102 mm
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	810 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiss
-------	-----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stossfestigkeit IK	IK09
--------------------	------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schliessungstyp	Ohne Schloss
-----------------	--------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----