



TXB304



Binäreingang 4fach, UP, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

EIB

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangstromkreise

4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED ansteuern

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

Schutzart IP

IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung

5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

Texte

Montageart

Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart

Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja