



12033542

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Försvagning

Dämpning vid 860 MHz	5 dB
----------------------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Änduttag
---------------------------	----------

Frekvens

Frekvens bandbredd	4 - 862 MHz
--------------------	-------------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Termoplast
----------	------------

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Dimensioner

Djup	45 mm
------	-------

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm
-------------------------------	-------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
	Utanpåliggande montering

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----