



FZ006FT

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	619 mm
Bredd	519 mm
Djup	12 mm

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Dörrtyp skåp	Deldörr
Antal lås	1

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Stål
Behandling	Pulverlackerad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Höger
----------------------	-------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
-------------------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----