



LNH0020MK

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 20A 500VAC

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Charakterystyka bezpiecznika gG

##### Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 500 - 500 V

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz 500 - 500 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

##### Warunki użytkowania

Izolowany Tak

##### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 120 kA

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,30 W

##### Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 21 mm

Głębokość 51 mm

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak