



41108915



### Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Rot
RAL Nummer	3003
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Bedienungskontrollleuchte
---	---------------------------------------

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

##### Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Geeignet für**  
S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**  
RoHS-konform Ja