



936552528

Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, chr. mt., galv.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Werkstoff

Farbe Chrom  
RAL Nummer 9006  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Verchromt  
Beschichtet

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Konnektivität

Montageart Einbaubar  
Schraubbefestigung

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

##### Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm  
Einbautiefe 10 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Texte

Montageart Für Schraubbefestigung  
Anschlussart Mit Schraubklemmen  
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)  
Schaltart/Variante Serien

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja