



FP34SN2



Väggskåp IP44 500x1050x205SKII

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	500 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	3
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----