



FP34SW2

**Schrank, univers, IP54/II, 500x1050x205mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 500 mm  |
| Breite                   | 1050 mm |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

**Sicherheit**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54                           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09                           |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

**Installation, Montage**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|