

**BLC Wächter 2,2 m K.5 Alu**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |
| Aufbauhöhe  | 31,40 mm      |

**Erfassung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor              | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m         |
| Erfassungswinkel               | 180 - 180       |
| Erfassungswinkel einstellbar   | 180 - 180 °     |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Oberfläche | Lackiert    |
| Werkstoff  | Thermoplast |

**Reichweite**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m  |

**Einstellungen**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja |
|-------------------------------|----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Texte**

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang)<br>Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung<br>Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe |
| Schutz   | Mit Unterkriechschutz                                                                                                                  |