



LNH000025M6A

Pojistka nožová NH000 aM 690V 25A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	aM
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH000
-------------------	-------

Charakteristika pojistek	aM
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	690 - 690 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	25 A
--------------------	------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Ztrátový výkon na vstupu IN	1,30 W
-----------------------------	--------

Rozměry

Výška	79 mm
-------	-------

Šířka	20,80 mm
-------	----------

Hloubka	52,5 mm
---------	---------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----