



HCT250AR

Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 250A FTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} IEC60947	3.60 kA

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja