



HCT250AR

#### Lasttrennschalter h3+ P250 3 polig 250A FTC

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	3.60 kA

###### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel

###### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	35 - 150 mm <sup>2</sup>

###### Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Funktionen

Auslöser	Schalter
----------	----------

###### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja