



FWKP6010089016

T-Stück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse E190

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten 4

Konfiguration

Schnittkaschierend Ja

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 60 mm

Innenhöhe 55 mm

Breite 100 mm

Innenbreite 95 mm

Länge 2000 mm

Maß a 200 mm

Maß b 300 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial Stahl

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Ausstattung

Mit Schutzfolie Ja

Geeignet für

FWK plus 60x100

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

