



FL502B

Armoire, orion plus, murale, single polyester, 1150x600x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1150 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Plastique

Equipement

Nombre de rangées	7
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----