



FL502B

Armoire, orion plus, murale, single polyester, 1150x600x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 1150 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.50 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Triangle 7 mm Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK08 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|--|---|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Matière | Plastique |

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 7 |
|----------------|---|

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 2 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|