



75191000



Impulsdrukker met BCU, 1-voudig, 1 bedienpunt, Aquatec (IP44)

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Met ruimtethermostaat	Nee
-----------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	82,90 mm
Breedte	75,40 mm
Diepte	60,40 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	1
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Metaal Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Voor schakel- en impulsfuncties
---------	---------------------------------