




REN091X



Ruftaster Modul 1 WE mit LED-Namensschild und LED-Zustandsanz. EB 2Draht modesta

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Metall
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Einbautiefe	22.50 mm

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

Funktionen

Funktion	Klingeln
----------	----------

Einstellungen

Anzahl der Benutzer	1
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----