



10429939

Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, alulook

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules 2

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Aluminium
Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 154 mm

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte 37 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie Horizontaal
Verticaal

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Montagewijze Geschikt voor montage op brandbare ondergrond
Voor horizontale en verticale montage

Geschikt voor

Serie berker S.x

Serie berker S.1