



10429939

Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, alulook

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	154 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	37 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond Voor horizontale en verticale montage
--------------	--

Geschikt voor

Serie berker S.x
Serie berker S.1