




80141600

**Taster 2-fach 48V AC/DC für W.1 mit Schrägstellung, AP/EB**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Taststrom | 0,05 A |
|-----------|--------|

**Spannung**

|              |      |
|--------------|------|
| Nennspannung | 48 V |
|--------------|------|

**Architektur**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Zweiteilige Taste |
| Polanzahl             | 2                 |

**Werkstoff**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Grau        |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Unbehandelt |
| Transparent | Nein        |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 44 mm |
| Breite | 45 mm |

**Installation, Montage**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl der Tasten    | 2            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

**Konnektivität**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Aufdruck                 | Ohne Aufdruck                 |
| Montageart               | Montage in Gehäuse AP oder UP |
| Dichtung                 | Ohne Dichtung                 |
| Anschluss mit Kabelschuh | Getrennte Eingangsklemmen     |
| Anschlussart             | Mit Steckklemme               |