



80141600

Taster 2-fach 48V AC/DC für W.I mit Schrägstellung, AP/EB

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	0,05 A
-----------	--------

Spannung

Nennspannung	48 V
--------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

Polanzahl

2

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	44 mm
Breite	45 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Dichtung	Ohne Dichtung
Anschluss mit Kabelschuh	Getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Steckklemme