



WH50820204B



**kallysto UP: 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Bef.-Platte + Front Anthr.**

**Technische Eigenschaften**

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	USB

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	52 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	4
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	2400 mA
---------------	---------

**Texte**

Steckverbinder/Buchsen	Mit 4 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----