



WH50820204A



kallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Anthraz.

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Anschluss-/Steckertyp USB | USB |

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Einbautiefe | 7 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 45 mm |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
|---------------------|---|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7024 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Eingangsspannung | 230 - 230 V |
| Ausgangsspannung | 5 - 5 V |

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|---------|
| Ausgangsstrom | 2400 mA |
|---------------|---------|

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 4 USB-Buchsen Typ A |
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|