



FT93S

Armoire univers 1400x800xr275 IP54 cl.II

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 1400 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Sécurité

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Fermeture à 3-points |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Montage sur | Encastré En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|------------|---------------|
| Couleur | Gris silex |
| Code RAL | 7032 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau | Acier |

Equipement

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de rangées | 27 |
|-------------------|----|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|