Produktdatenblatt
LF6015109016

LF6015109016

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x150mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Lose
Abmessungen	
Lichter innerer Querschnitt	7300 - 7300 mm²
Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	46
Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß
Transparent	Nein
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
Konnektivität	
Kanalverbindung	Ohne Kupplung
Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Mit Schutzfolie	Nein
Konfiguration	
Mit antibakterieller Behandlung	Nein
Lieferumfang	
Lieferung auf Rolle	Nein
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja