



LF6015109016

### Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x150mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7300 - 7300 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	46
---	----

##### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

##### Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

##### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja