



DSK50L2F20

Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=225 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	222 mm
Longueur	225 mm
Section intérieure / utile	2800 - 2800 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Oui

Photos | dessins

