



1084204500

Pezzo centrale con manopola x commutatore a 3 vie, senza posizione 0, R.x nero

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	26 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Stampa	Simbolo "interruttore a 3 stadi"
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

R.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si