



BRA651301ELN



**Grundprofil BRA Aluminium 68x130mm, Aluminium**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	68 mm
Bredd	130 mm
Längd	2000 mm

**Skydd, dörr**

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80 mm

**Dimensioner**

Inre area	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>
-----------	-----------------------------

**Kapacitet**

Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anordningar)	18
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	32

**Kompatibilitet**

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

**Installation, montering**

Perforering botten	Ja
--------------------	----

**Material**

Material	Aluminium
Behandling	Anodiserad/Eloxerad
Färg	Aluminium

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Anslutning**

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

**Utrustning**

Kabelhållare medföljer	Nej
Antal kabelhållare per meter	0
Med skyddsfilm	Ja

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

