



WH22580000T

**kallysto montage en canaux: Prise T13 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 80 mm

Largeur 100 mm

Profondeur 61 mm

Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Canal d'installation

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---