



KF30M

З'єднувальний клемник для фазних шин, 3-полюсний

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----