



KF30M

### З'єднувальний клемник для фазних шин, 3-полюсний

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Під'єднання

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|