



WH25100403C



**kallysto.line ENC complet: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

**Dimensions**

Dimensions 92 x 92 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Diamètre 60 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et  
commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui