



HXC026H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250...h1600)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15

0 A

Konnektivität

Anschlussart

Schraubanschluss

Anschluss

Kontaktart

1Ö+1S

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

3 W

Ausstattung

Anzahl Umschalter

0

Anzahl Öffnerkontakte

1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP4X